

床用防滑保護システム

ホゴコンエース

MS-F

施工要領書

2020年6月改訂版



Seven Chemical
株式会社 セブンケミカル

下地処理

□ 適応下地

コンクリート・モルタル面・御影石・タイル面・御影石・砂岩面等（大理石へは施工出来ません。）

必ず施工可能か試験施工を実施して下さい。

（風呂場やシャワー室など、床面下地側に水分が残り易い場所への施工はお勧め出来ません。）

□ 下地調整

- ① 下地タイルなどは異物による付着不具合を防ぐためにも、予め洗浄剤や高圧水洗で施工面を十分に清浄に
して下さい。
- ② ワックスなどの施されている場合には、リムーバーで十分に除去して下さい。
- ③ エフロレッセンスは硬質ブラシやスクレーパー、へら等で出来るだけ除去し、弱酸性（希塩酸、しゅう酸）で洗
浄除去後、十分水洗乾燥して下さい。
- ④ かびや藻などの微生物汚染を生じている場合は、予め、カビ取り材、アルコール液で殺菌処理して下さい。
- ⑤ 水洗後の施工面は十分に乾燥させて下さい。

□ 施工全般における注意事項

- ① 施工当日に塗装面が汚れている場合、掃き出し、ブロワー、シンナーなどで清掃してから塗装面以外の養生
を済ませ本施工には入って下さい。
- ② ホゴコンエース MS-F の塗り付けにより、目地モルタル、コンクリートやモルタル面など吸い込みが多い部分で
は濡れ色に仕上がりますので、事前に了承を得て下さい。
- ③ ホゴコンエースは当日2回塗り仕上げです。施工面積の広い場合には、目地などで見切り、はみ出さぬようし
っかり区切り、吸い込み止めも含め当日中に仕上げられる範囲を決めて施工して下さい。
- ④ 塗付量が少ない場合には十分な性能が発揮できません。塗付量を厳守して下さい。
- ⑤ ホゴコンエース MS-F は溶剤を使用しております。火気や臭気に十分注意して下さい。
- ⑥ 雨やその他、水分の溜まる場所（凹）部への施工は避けて下さい。
- ⑦ 晩秋や冬季の施工では、特に、朝露残りや夜露が早く降りますので、下地の乾燥を確認してからの施工開始、
及び、施工後の塗膜乾燥を促すため夕暮れまでの時間を空けて頂くようご注意下さい。
- ⑧ 作業終了後、24 時間は降雨の掛からぬようにして下さい
- ⑨ 屋内外を含め、取扱中はミストを吸い込まないようにし、作業用帽子、保護めがね、保護手袋、長袖作業着を
着用して下さい。また、必要に応じて、有機ガス用マスク、防塵マスクを着用して下さい。
- ⑩ 狭い場所での施工には、局部排気装置を設け十分に換気して下さい。
- ⑪ 2液型の塗料ですので、必ず計量器を使用し、規定量を混合し十分に攪拌して下さい。
- ⑫ 製品を取り扱う前に必ず SDS を読んでからご使用下さい。
- ⑬ 工程間隔時間は 23℃での時間です。施工環境（気温、下地温度）によって変わります。特に高温時の施工は
当日中でも不具合（リフティングなど）を起こすことがありますので、指触乾燥確認後、速やかに 2 回目塗り
を行って下さい。

ホゴコンエース MS-F の施工

□ ホゴコンエース MS-F の塗り工程

骨材の使用目安：ハード骨材は1㎡当たり20g/ソフト骨材は1㎡当たり1.6gが目安です。

(1) 一般屋内外(当日中2回塗り)

工程	使用材料	塗付量 (kg/㎡)	工程間隔 (時間)	施工器具
1	ホゴコンエース MS-F (基剤+硬化剤+骨材)	0.14~0.16	2以上 当日中	入隅:刷毛 平端:中毛ローラー
2		0.14~0.16	24以上	

(2) 不特定多数の歩行がある屋外(当日中2回塗り)

工程	使用材料	塗付量 (㎡/kg)	工程間隔 (時間)	施工器具
1	ホゴコンエース MS-F (骨材抜き)	0.14~0.16	追いかけ	入隅:短毛 平端:中毛ローラー
2	ホゴコンエース MS-F (ハード骨材吹き付け)	0.02~0.03	2以上 当日中	低圧温風ガン/カップガン
3	ホゴコンエース MS-F (骨材抜き)	0.14~0.16	24以上	入隅:短毛 平端:中毛ローラー

(3) 下地の吸い込みが大きい場所

工程	使用材料	塗付量 (㎡/g)	工程間隔 (時間)	施工器具
注※	ホゴコンエース MS-F 艶有基剤+硬化剤+専用シンナー	状況に応じて	2以上 当日中	入隅:短毛 平端:中毛ローラー
1	ホゴコンエース MS-F	0.14~0.16	2以上 当日中	
2	ホゴコンエース MS-F	0.14~0.16	24以上	

注※: コンクリート面など吸い込みの大きな下地にはホゴコンエースMS-F艶有りを捨て塗りして下さい。
吸い込み止めとして専用シンナー30~50%希釈して下さい。(当日中塗り)

使用材料一覧表

□ 荷 姿

製品名	ホゴコンエースMS-F(艶有/艶消)			
骨材種類(ハード/ソフト)	ハード骨材		ソフト骨材	
製品入り目(kg)	15kgセット	3.75kgセット	14.08kgセット	3.52kgセット
ホゴコンエースMS-F基剤	13kg	3.25kg	13kg	3.25kg
ホゴコンエースMS-F硬化剤	1kg	0.25kg	1kg	0.25kg
ホゴコンエースMS-F骨材	1kg	0.25kg	0.08kg	0.02kg
ホゴコンエースMS-F 専用シンナー	16ℓ / 4ℓ			



東京都新宿区西新宿 7-8-13 栗原ビル 3階

TEL 03(3366)2616 FAX 03(3366)2619

e-mail kimura@seven-chemical.co.jp

e-mail kitajima@seven-chemical.co.jp